



Eco passport

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12



Strøm

- Power (Rated) (Nom) : 74.0 W
- Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) : 76 lm/W
- Energieffektivitetsmerke (EEL) : A
- Kan dimmes : Nei



Stoffer

- Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) : 7,1 mg



Levetid

- Levetid til 20 % lystap (nom.) : 13000 h
- Levetid til 5 % lystap (nom.) : 9000 h
- Levetid til 50 % lystap (nom.) : 16000 h

Oversikt over våre miljøvennlige produktspesifikasjoner

Hos Philips arbeider vi med nyskapning for å gjøre verden sunnere og mer bærekraftig. Fokuset vårt på bærekraft er kjent over hele verden og gjenspeiler seg i at vi hele tiden blir oppført som en leder på globale rangeringer som Dow Jones Sustainability Index og Carbon Disclosure Project. I arbeidet vårt med økodesign fokuserer vi på energi, vekt, resirkulering, emballasje, stoffer og pålitelighet for å vise og forbedre miljøytelsen til produktene våre.

PHILIPS

2019, Mars 5
data kan endres
Bestillingskode : 20113315