



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farve gjennom levetiden og utstrålende lys

Produktdata

Generell informasjon		Oppvarmingstid lyskilde strøm (maks.) 1,4 A	
Lyskilde feste	PG12-2 [PG12-2]	lyskilde strøm (EM) (nom.)	0,98 A
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Levetid til 20 % lystap (nom.)	13000 h	Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Levetid til 50 % lystap (nom.)	16000 h	Tenningsstid (maks.)	30 s
Teknisk belysning		Spenning (maks.)	98 V
Fargekode	842 [CCT av 4200 K]	Spenning (min.)	82 V
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5600 lm	Spenning (nom.)	90 V
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Kontroller og dimming	
Lumenvedlikehold 10 000 t (nom.)	70 %	Kan dimmes	Nei
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	85 %	Oppvarmingstid 90 % (maks.)	4 min
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	75 %	Mekanisk og innfatning	
Fargepunkt X (nom.)	374	Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Fargepunkt Y (nom.)	378	Godkjenning og bruk	
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4200 K	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	76 lm/W	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7,1 mg
Fargegjengivelse (nom)	89	Energiforbruk kWh/1000 t	81 kWh
Drift og elektrisk			
Power (Rated) (Nom)	74.0 W		

MASTERCcolour CDM-TP

UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,4

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	400 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	210 °C


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150020113315
Produktnavn for bestilling	MASTERCcolour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12

EAN/UPC – produkt	8711500201133
Bestillingskode	20113315
El-nummer	3858376
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	12
Materialenr. (12NC)	928085909230
Nettvekt (stykk)	72,000 g
ILCOS Code	MTS/UB-70/842-H-PG12-2-32/149

Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



CDM-TP 70W/842 PG12-2

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCcolour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	6 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Levetid

