

MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Védett, nagy hatékonyságú kisüléses lámpák tartósan stabil színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnyel, nyitott lámpatestekhez

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpákhoz elektronikus vagy elektromágneses előtét használható.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	PGX12-2 [PGX12-2]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h

Technikai adatok	
Színkód	942 [CCT of 4200K]
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	376
Színérték Y koordinátája (névleges)	374
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	83 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	95
O ívhossz (névl.)	8 mm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	150,1 W
Feszültség (névleges)	96 V
Feszültség (névleges)	96 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

MASTERColour CDM-TP

Fényforrásbúra formája	T31 [T 31 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	12,2 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	165 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Teljes terméknév	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12


Full EOC	871150020111915
Rendelési kód	20111915
Cikkszám (12NC)	928086209230
Helyi kód	CDMTP150942
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500201119
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500201126

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

MASTERColour CDM-TP

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.