



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Gamma di lampade a scarica protette ad alta efficienza, con colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante, per l'utilizzo negli apparecchi aperti

Warnings and safety

- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Lunghezza arco O (Nom)	
Attacco	PGX12-2 [PGX12-2]		8 mm
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Funzionamento e parte elettrica	
Vita al 50% di guasti (Nom)	16.000 ore	Consumo energetico	150,1 W
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	96 V
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Tensione (Nom)	96 V
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Coordinata Y cromaticità (Nom)	376	Dimmerabile	No
Coordinata cromatica Y (Nom)	374	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	4200 K	Finitura lampadina	Trasparente
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W	Forma lampadina	T31 [T 31 mm]
Indice di resa cromatica (CRI)	95		

MASTERC colour CDM-TP

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	12,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	165 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Nome completo prodotto	MASTERC colour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12
Full EOC	87115002011915


Descrizione codice locale	CDMTTP150942
Codice d'ordine	20111915
Codice materiale (12NC)	928086209230
Codice locale	CDMTTP150942
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500201119
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8711500201126

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	8 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12

