

Broadway Architectural CDM-SA/T

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

CDM-SA/T – De groenere manier om de nacht te verlichten Met een hoog verlichtingsrendement dat meer lumen per watt produceert dan de standaard Architainment-lampen vormt de CDM-SA/T het groene alternatief voor het verlichten van de nacht. Daarnaast produceren de optimale lampvulling en korte boog van de lamp een hoge bundelintensiteit en een uitstekende kleurweergave.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	13.000 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	84 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	95
Booglengte O (nom.)	6 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	155,0 W
Lampstroom (nom.)	1,8 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Broadway Architectural CDM-SA/T

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	11,9 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	155 kWh
EPREL-registratienummer	897559

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Volledige productnaam	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Full EOC	871150020094515


Bestelcode	8711500200945
Materiaalnr. (12NC)	928086605103
Lokale code	CDMSA/T150W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500200945
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500200952

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm	31 mm	30 mm	29 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.