



# Arquitetura CDM-SA/T



## CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Com uma eficiência luminosa elevada que produz mais lúmens por watt do que as lâmpadas Architainment standard, a CDM-SA/T constitui a alternativa mais verde para iluminar a noite. Além disso, o enchimento otimizado da lâmpada e a pequena oscilação da mesma criam uma intensidade de feixe elevada e uma excelente composição de cores.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G12
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Fluxo Luminoso	13.000 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,371
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,366
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	84 lm/W
Color rendering index (CRI)	95

Comprimento de oscilação O (Nom.)	6 mm
-----------------------------------	------

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	155,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	1,8 A

Controlos e regulação	
Regulável	Não

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	11,9 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	155 kWh
Número de registo EPREL	897559


# Arquitetura CDM-SA/T

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Nome do produto completo	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
Código do produto completo	871150020094515
Código de encomenda	20094515
N.º material (12NC)	928086605103


Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500200945
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500200952

## Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm			mm	
1CT/12									

## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

