



# MASTERColour CDM-TP

## MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Gamme de lampes à décharge protégées offrant une haute efficacité, une couleur stable au fil du temps et une lumière vive et étincelante, à utiliser dans les luminaires ouverts

### Mises en garde et sécurité

- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


Informations générales		Longueur d'arc O (nom.)	
Culot	PGX12-2 [PGX12-2]	9 mm	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	16 000 h	Consommation électrique	150,1 W
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	98 V
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	98 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Commandes et gradation	
Coordonnée chromatique X	444	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Coordonnée chromatique Y	407	Mécanique et boîtier	
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Finition ampoule	Transparent
Efficacité lumineuse (nominale)	88 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	86		

# MASTERC colour CDM-TP

Forme de la lampe	T31 [T 31 mm]
<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	165 kWh
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12


Code EOC	871150020125615
Code de commande	20125615
Code 12NC	928087009230
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500201256
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500201263

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TP

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

