



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Védett, nagy hatékonyságú kisülésses lámpák tartósan stabil színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel, nyitott lámpatestekhez

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpákhoz elektronikus vagy elektromágneses előtét használható.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	PGX12-2 [PGX12-2]
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	16 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	444
Színérték Y koordinátája (névleges)	407
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	88 lm/W


Színvisszaadási index (CRI)	86
O ívhossz (névl.)	9 mm
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	150,1 W
Feszültség (névleges)	98 V
Feszültség (névleges)	98 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

MASTERC colour CDM-TP

Fényforrásbúra formája	T31 [T 31 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	15 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	165 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Teljes terméknév	MASTERC colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Full EOC	871150020125615
Rendelési kód	20125615
Cikkszám (12NC)	928087009230
Helyi kód	CDMTP15083
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500201256
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500201263

Méretezett rajza




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

MASTERC colour CDM-TP

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

