



# MASTERColour CDM-TP

## MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes protegidas com cor estável ao longo da vida útil e luz nítida e brilhante, para serem utilizadas em luminárias abertas

### Avisos e Segurança

- As lâmpadas podem utilizar o mecanismo de controlo electrónico ou electromagnético
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Comprimento de oscilação O (Nom.)	
Casquilho	PGX12-2 [PGX12-2]	9 mm	
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Funcionamento e características elétricas	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 h	Consumo de Energia	150,1 W
Caraterísticas técnicas da luz		Tensão (Nom.)	98 V
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Tensão (Nom.)	98 V
Designação da cor	Branco quente (WW)	Controlos e regulação	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	444	Regulável	Não
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	407	Características mecânicas e compartimento	
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Acabamento da lâmpada	Transparente
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W		
Color rendering index (CRI)	86		

# MASTERC colour CDM-TP

Formato da lâmpada	T31 [T 31 mm]
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	15 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	165 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12


Código do produto completo	871150020125615
Código de encomenda	20125615
N.º material (12NC)	928087009230
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500201256
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8711500201263

## Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm


## Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

# MASTERC colour CDM-TP

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

