



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Uuden sukupolven keraaminen monimetallilamppu ulkovalaistukseen. Tehokas ja miellyttävä valkoinen valo

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	PGZ12
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	32 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	728 [CCT of 2800K]
Valovirta	7 200 lm
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,447

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,4
Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	73
Kaaren pituus O (nim.)	14 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	60,0 W
Jännite (nim.)	92 V
Jännite (nim.)	92 V

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T19

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	E
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473348

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728
	PGZ12


Koko tuotenimi	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728
	PGZ12
Full EOC	871150020851415
Paikallisen koodin kuvaus	4824638
Tilauskoodi	928088505127
Tuotekoodi (12NC)	928088505127
Paikallinen koodi	4824638
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500208514
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500208521

Mittapiirros




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm
PGZ12					

Valonjakotiedot





Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

