



CosmoPolis CosmoWhite

CPO-TW 140W/728 White PGZ12

Le système d'éclairage extérieur Cosmopolis de Philips simplifie l'éclairage extérieur avec une combinaison de lampes miniatures et un système de ballasts électroniques optimisé.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	PGZ12
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	30 000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	728 [CCT of 2800K]
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	440
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	413
Efficacité lumineuse (nominale)	125 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	72
Longueur de l'arc O (nominal)	22 mm

Fonctionnement et électricité	
Consommation	141,0 W
Tension (nom.)	94 V
Tension (nom.)	94 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	T19


Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,9 mg

CosmoPolis CosmoWhite

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	154 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CPO-TW 140W/728 White PGZ12
Nom complet du produit	CPO-TW 140W/728 White PGZ12
Code de commande	157321
Numéro de matériau (12 CN)	928088805105


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677157326
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677157321

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
CPO-TW 140W/728 White PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CPO-TW 140W/728 White PGZ12




Spectral Power Distribution Colour - CPO-TW 140W/728 White PGZ12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CPO-TW 140W/728 White PGZ12



Lumen Maintenance Diagram - CPO-TW 140W/728 White PGZ12

