



ML

ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Svetelné zdroje so zmiešaným svetlom

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	VBU/VBD30 [Vertikálne alebo základňou nahor/nadol +/-30 stupňov]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	8 000 h
Svetelné technické	
Chromatická súradnica X (nom.)	385
Chromatická súradnica Y (nom.)	391
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3300 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	10,0 lm/W
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	104,0 W
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Sklo s povrchovou úpravou

Materiál žiarovky	Jemné sklo
Tvar žiarovky	B70 [B 70 mm]
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	6,2 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	100 kWh


Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Úplný názov produktu	ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24
Úplný kód produktu	871150018048330
Objednávkový kód	18048330
Č. materiálu (12NC)	928090056891
Miestny objednávkový kód	ML100
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500180483
Čitateľ – počet balení v krabici	24
EAN/UPC – balenie	8711500180490

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	C (max)
ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24	71 mm	155 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

Životnosť



Life Expectancy Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24

