

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Řada velmi kompaktních, vysoce účinných jednopaticových výbojek se stabilním barevným podáním po celou délku životnosti a ostrým bílým zářivým světlem

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G8.5 [G8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	9000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h
Kód ANSI, HID	-

Light Technical	
Kód barvy	842 [CCT: 4200 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3100 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	70 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	75 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	70 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	80 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,374
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,369
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	79 lm/W

Index barevného podání (jmen.)	85
--------------------------------	----

Operating and Electrical	
Jmenovitý příkon (min.)	39.0 W
Power (Rated) (Nom)	39.0 W
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	93 V
Napětí (min.)	77 V
Napětí (jmen.)	85 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá
Materiál žárovky	Křemičité sklo - s UV blokem

MASTERColour CDM-TC

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,5

Luminaire Design Requirements


Teplota žárovky (max.)	500 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	300 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871150020957315
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500209573
Objednávací kód	20957315
Local Code	CDMTC35942
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928093805125
Celková hmotnost (kus)	10,000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G8.5-17/85

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




CDM-TC 35W/842 G8.5

Product


MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Fotometrické údaje



MASTERCcolour CDM-TC

Životnost



LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

