



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Egy végén fejezt, rendkívül kompakt, nagy hatásfokú kisüléssel lámpák stabil és tartós színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/830-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok


Általános információ			
Fejlesztés - foglalat	G8.5	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	79 lm/W
Fényárammérés referencia	Sphere	Színvisszaadási index (CRI)	85
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	12 000 h	O ívhossz (névl.)	5 mm
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Színkód	842 [CCT of 4200K]	Teljesítményfelvétel	39,1 W
Fényáram	3 100 lm	Feszültség (névleges)	85 V
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Feszültség (névleges)	85 V
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366	Szabályozható	Nem

MASTERCoulour CDM-TC

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	UV-blokkoló kvarcüveg
Fényforrásbúra formája	T14 [T 14 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,7 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473352
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12


Teljes terméknév	MASTERCoulour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
Full EOC	871150020957315
Rendelési kód	20957315
Cikkszám (12NC)	928093805125
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500209573
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500209580

Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

