



MASTERCcolour CDM-TC



MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

En serie ensocklade kompakta urladdningslampor med hög effektivitet, stabil färgprestanda över tid och klart, gnistrande ljus

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/830-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Sockel	G8.5	Färgåtergivningsindex	85
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]	Båglängd O (Nom)	5 mm
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Drift och elektricitet	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	12 000 h	Effektförbrukning	39,1 W
Ljusteknik		Spänning (nom)	85 V
Färgkod	842 [CCT of 4200K]	Spänning (nom)	85 V
Ljusflöde	3 100 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	Nej
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371	Mekanik och armaturhus	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366	Ljuskällans ytbehandling	Klar
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K	Material i lampan	UV-blockerande kvarts
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79 lm/W		


MASTERC colour CDM-TC

Lampform	T14 [T 14 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2,7 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473352
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Måttskiss



Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

