

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Lâmpada cerâmica de vapor metálico de alta eficiência, base simples, miniaturizada e que emite uma luz viva e radiante.

Avisos e Segurança

- Use exclusivamente em luminária totalmente fechada, mesmo durante os ensaios (IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- A luminária deve ser capaz de impedir que pedaços quentes da lâmpada se espalhem em caso de ruptura da lâmpada.
- Use exclusivamente com reator eletrônico.
- O equipamento controlador deve conter uma proteção de fim de vida útil (IEC61167, IEC 62035).
- Para lâmpada PGJ5 de 20W, use exclusivamente reator eletrônico Philips HID PV mini PGJ5 22W.
- Para lâmpada PGJ5 de 35W, use exclusivamente reator eletrônico Philips HID PV mini 35W.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGJ5
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Fluxo luminoso	3.000 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,434
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	77 lm/W
Color rendering index (CRI)	91

Comprimento do arco O (nom.)	4 mm

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	39,1 W
Tensão (Nom.)	96 V
Tensão (Nom.)	96 V

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T13.3


MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,7 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,74 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	473353

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Nome do produto completo	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12


Full EOC	871150021149115
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDMTMiniEL35W930
Código de encomenda	928093905130
Nº do material (12NC)	928093905130
Código local	928093905130
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500211491
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC – caixa	8711500211507


Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

Dados fotométricos






Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.