

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G12 [G12]		84
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Operating and Electrical	
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	39 W
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h	Proud zdroje při rozsvícení (max.)	0,720 A
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	11000 h	Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12000 h	Napěťová špička zažehnutí (max.)	5000 V
Kód ANSI, HID	-	Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Light Technical		Napěťová špička zažehnutí (min.)	3500 V
Kód barvy	842 [CCT: 4200 K]	Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	15 min
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3000 lm	Doba zapalování (max.)	30 s
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (max.)	93 V
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	70 %	Napětí (min.)	77 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (min.)	80 %	Napětí (jmen.)	85 V
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Controls and Dimming	
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (min.)	75 %	Regulovatelné	Ne
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	85 %	Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,370	Mechanical and Housing	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,367	Úprava žárovky	Čirá
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W		

MASTERColour CDM-T

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0,5

Luminaire Design Requirements


Teplota žárovky (max.)	500 °C
Teplota patice (max.)	280 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C

Product Data

Úplný kód výrobku	871150021126215
Objednávací název produktu	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500211262
Objednávací kód	21126215
Local Code	CDMT35942
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928094305125
Celková hmotnost (kus)	28,000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G12-20/90

Varování a bezpečnost

Rozměrové výkresy




CDM-T 35W/842 G12


Product

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Fotometrické údaje



LDLD_CDM-T_0001-Light distribution diagram




LDLD_CDM-T_0002-Light distribution diagram



MASTERColour CDM-T


Fotometrické údaje



LDLD_CDM-T_0005-Light distribution diagram

LDPO_CDM-T_35W_842-Spectral power distribution Colour

Životnost



LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

