



MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Serie compacte gasontladinglampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	11000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
ANSI-code HID	-
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	80 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	75 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	85 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,370
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,367
Georreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	77 lm/W

Kleurweergave-index (nom.)	84
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	0,720 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (min.)	3500 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	93 V
Voltage (Min)	77 V
Spanning (nom.)	85 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder

MASTERColour CDM-T

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,5

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	500 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	280 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150021126215
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500211262
Bestelcode	21126215
Local Code	CDMT35W842
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928094305125
Netto gewicht (per stuk)	28,000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/842-H-G12-20/90

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets




CDM-T 35W/842 G12



Product

MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Fotometrische gegevens



LDLD_CDM-T_0001-Light distribution diagram




LDLD_CDM-T_0002-Light distribution diagram



MASTERCoulour CDM-T


Fotometrische gegevens



LDLD_CDM-T_0005-Light distribution diagram

LDPO_CDM-T_35W_842-Spectral power distribution Colour

Levensduur



LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

MASTERCcolour CDM-T

