



MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с ЭПРА или ЭМПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение ЭПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	842 [CCT of 4200K]
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,370
Координата цветности Y (ном.)	0,367
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K

Эффективность (номинальная) (ном.)	77 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	84
Длина дуги, O (ном.)	5 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	39,1 Вт
Напряжение (ном.)	85 Вт
Напряжение (ном.)	85 Вт
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

MASTERC colour CDM-T

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T19

Соответствие требованиям и область применения


Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,7 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
------------------------------	----------------------------------





Полное название продукта	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Полный код продукта	871869648445600
Код заказа	928094305129
Материал № (12NC)	928094305129
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696484456
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718696484463

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 мм	0,75 in	5 мм	55 мм	57 мм	56 мм	103 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


MASTERC colour CDM-T

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERCcolour CDM-T

