



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa. 35W- ja 70W-lampuissa voidaan käyttää myös elektromagneettista ohjauslaitetta.
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Kanta	G12
Käyttöasento	P10 [Rinnakkainen +/-10D tai horisontaalinen (HOR)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Valovirta	14 600 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398

Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	98 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	92
Kaaren pituus O (nim.)	9 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	150,1 W
Jännite (nim.)	92 V
Jännite (nim.)	92 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei


MASTERC colour CDM-T Elite

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T19
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	9,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	9,5 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	151 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473357
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12
	1CT/12

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Koko tuotenimi	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12
	1CT/12
Full EOC	871150021312915
Paikallisen koodin kuvaus	4824872
Tilauskoodi	928094705125
Tuotekoodi (12NC)	928094705125
Paikallinen koodi	4824872
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500213129
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC - laatikko	8711500213136



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
G12 1CT/12						



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

