



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	PGZ12 [PGZ12]	Farbwiedergabeindex (CRI)	83
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Bogenlänge O (Nom)	14 mm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	22'000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	60.0 W
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Spannung (Nom)	92 V
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	92 V
Farbkoordinate X (Nom)	382		
Farbkoordinate Y (nom.)	392		

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19 [T 19 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1.54 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	66 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12
Gesamt-Produktcode	871829113793100
Bestellcode	13793100
Material-Nr. (12NC)	928095005127
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291137931
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291137948

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT

