



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12

Lâmpadas de haleto metálico em cerâmica de nova geração utilizadas no exterior, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGZ12 [PGZ12]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	22.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Designação da cor	Branco (WH)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	382
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	392
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	117 lm/W


Color rendering index (CRI)	83
Comprimento de oscilação O (Nom.)	14 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	60,0 W
Tensão (Nom.)	92 V
Tensão (Nom.)	92 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T19 [T 19 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,54 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	66 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT


Nome do produto completo	MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12
Código do produto completo	871829113793100
Código de encomenda	13793100
N.º material (12NC)	928095005127
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291137931
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291137948

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT

