



ML

ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Lâmpadas de luz mista

Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	VBU/VBD30 [Vertical ou Base para cima/ Base para baixo +/-30D]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	371
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	380
Temperatura de cor correlacionada	3600 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	17 lm/W
Color rendering index (CRI)	65
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	165,0 W
Tensão (Nom.)	230 V
Tensão (Nom.)	230 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não


Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Vidro revestido
Material da lâmpada	Vidro suave
Formato da lâmpada	BF75 [BF 75 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	13 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	160 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Nome do produto completo	ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24
Código do produto completo	871150018135030
Código de encomenda	18135030
N.º material (12NC)	928095056891
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500181350
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8711500181367

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24	76 mm	173 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

Vida útil



Life Expectancy Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24



Lumen Maintenance Diagram - ML 160W E27 225-235V SG 1SL/24

