



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Nur mit elektronischem Vorschaltgerät verwenden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbkoordinate Y (nom.)		396
Socket	PGZ12 [PGZ12]	Nennlichtausbeute (nom.)	115 lm/W	
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbwiedergabeindex (CRI)	79	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)	Bogenlänge O (Nom)	18 mm	
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik		
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Energieverbrauch	88 W	
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	96 V	
Farbkoordinate X (Nom)	382			

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Spannung (Nom)	96 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T19 [T 19 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	99 kWh


Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT
Gesamt-Produktcode	871829113789400
Bestellcode	13789400
Material-Nr. (12NC)	928095105127
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291137894
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291137900

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

