



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

Lâmpadas de haleto metálico em cerâmica de nova geração utilizadas no exterior, que proporcionam uma luz branca eficiente e agradável

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	PGZ12 [PGZ12]	Color rendering index (CRI)	79
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]	Comprimento de oscilação O (Nom.)	18 mm
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h	Funcionamento e características elétricas	
Caraterísticas técnicas da luz		Consumo de Energia	88 W
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Tensão (Nom.)	96 V
Designação da cor	Branco (WH)	Tensão (Nom.)	96 V
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	382		
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	396		

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	T19 [T 19 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,5 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	99 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT


Nome do produto completo	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT
Código do produto completo	871829113789400
Código de encomenda	13789400
N.º material (12NC)	928095105127
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291137894
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291137900

Desenho dimensional




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT




Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT

