



MASTERColour CDM-R111



CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

Données du produit


Informations générales	
Culot	GX8.5 [GX8.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	800
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Flux lumineux	1.300 lm
Intensité lumineuse (nom.)	7.350 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,371
Coordonnée chromatique Y	0,366
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	93

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 65 %	
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	1.300 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,1 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	86 V
Tension (nom.)	86 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur
Forme de la lampe	R111 [R 111 mm]

MASTERCoulour CDM-R111

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	2,8 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473358
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
Nom de produit complet	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Schéma dimensionnel




Données photométriques

14 000 / 14 000 / 14 000

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Code EOC	871150021387710
Code de commande	21387710
Code 12NC	928096505330
Code de commande local	CDMR11135W94224
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500213877
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500213884


Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

MASTERC colour CDM-R111

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

