

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světem zdrojů řady MASTERColour CDM

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GX8.5 [GX8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Cyklus zapnutí	800
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	9 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů
Svítivost (jmen.)	3 450 cd
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,370
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,365
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Index podání barev (CRI)	93
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	1 300 lm

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	39,1 W
Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Napětí (jmen.)	86 V
Napětí (jmen.)	86 V

MASTERColour CDM-R111


Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Reflektor
Tvar žárovky	R111 [R 111 mm]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh


Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Full EOC	871150021389110
Objednací kód	21389110
Číslo materiálu (12NC)	928096605330
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500213891
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213907

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.