

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

De MASTER Colour CDM-R111 combineert het trendy ontwerp van de 111 mm aluminium reflector halogeen lampen met de lange levensduur, grote energie efficiency en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX8.5 [GX8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	800
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtsterkte (nom.)	3.450 cd
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,370
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,365
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Kleurweergave-index (CRI)	93

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	65 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.300 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	86 V
Spanning (nom.)	86 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Reflector

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTERColour CDM-R111

Lampvorm	R111 [R 111 mm]

Full EOC	871150021389110
Bestelcode	21389110
Materiaalnr. (12NC)	928096605330
Lokale code	CDMR11135W94240
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500213891
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711500213907


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	43 kWh

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

Levensduur





Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.