



MASTERColour CDM-R111



MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Mises en garde et sécurité

- · L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/830 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

Données du produit

Informations générales		
Culot	GX8.5	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	
Nombre de cycles d'allumage	1000	
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	11 000 h	
Données techniques de l'éclairage		
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)	
Flux lumineux	2 800 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	14 300 cd	
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	
Coordonnée chromatique X	0,371	
Coordonnée chromatique Y	0,366	


Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K	
Indice de rendu de couleur (IRC)	96	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 60 %		
Flux lumineux dans un cône à 90 $^{\circ}$ (nominal)	2 800 lm	
Fonctionnement et électricité		
Consommation électrique	73,2 W	
Temps de chauffe à 60 %	120 s	
Tension (nom.)	92 V	
Tension (nom.)	92 V	
Commandes et gradation		
Variation de l'intensité lumineuse	Non	

MASTERColour CDM-R111

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur
Forme de la lampe	R111
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6,6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,3 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473360
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5
	24D 1CT/6


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R111 70W/942
	GX8.5 24D 1CT/6
Code EOC	871150021393810
Code de commande	21393810
Code 12NC	928096905330
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500213938
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500213945

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

Durée de vie





Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

