

Broadway MSD /2

MSD 200 1CT/40

Эти одноцокольные компактные лампы обеспечивают оптимальный световой поток и позволяют точно управлять пучком света. Кроме того, их цветовая температура аналогична цветовой температуре дневного света, что позволяет создавать яркое сценическое освещение и эффективно освещать развлекательные площадки. Поскольку лампы отличаются длительным сроком службы, они помогают свести к минимуму стоимость владения.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GY9.5 [GY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	11 880 лм
Светоотдача	13 200 лм
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	321
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5990 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	66 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Длина дуги, O (ном.)	5,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	200 Вт
Ток лампы (ном.)	3,4 A


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD 200 1CT/40
Полное название продукта	MSD 200 1CT/40
Полный код продукта	872790091470200
Код заказа	928097205114
Материал № (12NC)	928097205114
Нумератор — количество на упаковку	1

Broadway MSD /2


EAN/UPC — продукт/короб	8727900914702
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
EAN/UPC — короб	8727900914719

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 200 1CT/40	23 мм	5,0 мм	54 мм	56 мм	55 мм	108 мм	29 мм	28 мм	27 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD 200 1CT/40

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.