



MSR Hot Restrike

MSR 575 HR 1CT/4

Lampade ad alogenuri metallici

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G22 [G22]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	1.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	- [Not Specified]
Flusso luminoso (Min)	43.200 lm
Flusso luminoso	48.000 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	323
Coordinata cromatica Y (Nom)	328
Temperatura del colore correlata	6000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	75 lm/W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	90
Lunghezza arco O (Nom)	7,0 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	575 W

Corrente lampada (Nom)	6,75 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MSR 575 HR 1CT/4
Nome completo prodotto	MSR 575 HR 1CT/4
Full EOC	871829122105000
Descrizione codice locale	HRMSR575
Codice d'ordine	22105000
Codice materiale (12NC)	928097705115
Codice locale	HRMSR575
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291221050
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718291221067


MSR Hot Restrike

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour – MSR 575 HR 1CT/4

