



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 575 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G22
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	43.200 lm
Lichtstroom	48.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	328


Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	75 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Booglengte O (nom.)	7,0 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	575 W
Lampstroom (nom.)	6,75 A

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSR 575 HR 1CT/4
Volledige productnaam	MSR 575 HR 1CT/4
Full EOC	871829122105000
Bestelcode	8718291221050


Materiaalnr. (12NC)	928097705115
Lokale code	MSR575HR
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291221050
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718291221067

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 575 HR 1CT/4

