



MSR Hot Restrike

MSR 200 HR 1CT/4

Høyeffektive "hot-restrike" metallhalogen lamper designet for optimal lyssamling

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GZY9.5 [GZY9.5]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	200 time(r)

Teknisk belysning

Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse (min.)	12 000 lm
Lysytelse	15 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	325
Kromatisk koordinat Y (nom)	323
Korrelert fargetemperatur (nom)	6000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	75 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	92
Buelengde O (nom.)	5,0 mm

Drift og elektronikk

Effektforbruk	200 W
---------------	-------

lyskildestrøm (nom.)	3,3 A
----------------------	-------

Kontroller og dimming


Kan dimmes	Ja
------------	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MSR 200 HR 1CT/4
Fullstendig produktnavn	MSR 200 HR 1CT/4
Full EOC	871869641604400
Bestillingskode	41604400
Materialenr. (12NC)	928097905115
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696416044
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718696416051


MSR Hot Restrike

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 200	20 mm	5,0	38 mm	40 mm	39	80 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 200 HR 1CT/4

