



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	
Patice krytky	GX8.5 [GX8.5]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Index podání barev (CRI)	96
Cyklus zapnutí	1 000	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	11 000 h	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2 800 lm
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]	Spotřeba energie	73,2 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů	Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Svítivost (jmen.)	6 700 cd	Napětí (jmen.)	92 V
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Napětí (jmen.)	92 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,381		

MASTERC colour CDM-R111

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Reflektor
Tvar žárovky	R111 [R 111 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Full EOC	871150021395210
Objednávací kód	21395210
Číslo materiálu (12NC)	928098105330
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500213952
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213969

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm


Fotometrické údaje

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

