



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

A MASTERColour CDM-R111 a 111mm-es alumínium reflektoros halogén fényforrás trendi megjelenését kombinálja a MASTERColour CDM fényforrások hosszú élettartamával, magas energia-hasznosításával és csillogó fehér fényével

Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználdásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja. A 35W/830 lámpák elektromágneses kapcsolóberendezést is használhatnak.

Termék adatok


Általános információ		Színvisszaadási index (CRI)	
Fejelés - foglalat	GX8.5 [GX8.5]	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	60 %
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	2 800 lm
Kapcsolási ciklus	1 000	Működtetés és elektronika	
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	11 000 h	Teljesítményfelvétel	73,2 W
Technikai adatok		Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Színkód	942 [CCT of 4200K]	Feszültség (névleges)	92 V
Sugárzási szög (névleges)	40 fok	Feszültség (névleges)	92 V
Fényerősség (névleges)	6 700 cd	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)	Szabályozható	Nem
Színérték X koordinátája (névleges)	0,381	Mechanika és tokozás	
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,370	Fényforrás kialakítása	Reflektorlámpa
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4200 K		

MASTERColour CDM-R111

Fényforrásbúra formája	R111 [R 111 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	6,3 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	80 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Teljes terméknév	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Full EOC	871150021395210
Rendelési kód	21395210
Cikkszám (12NC)	928098105330
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500213952
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500213969

Méretezett rajza




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometriai adatok





Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

