



MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

A MASTERColour CDM-R111 combina o aspecto moderno das lâmpadas de halogéneo reflectoras de alumínio de 111 mm com a longa duração, elevada eficiência energética e luz branca viva da MASTERColour CDM.

Avisos e Segurança

- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W/830 também podem utilizar controlo electromagnético.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX8.5 [GX8.5]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	1.000
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	11.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Intensidade luminosa (Nom.)	6.700 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,381
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,370
Temperatura de cor correlacionada	4200 K
Color rendering index (CRI)	96


LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	60 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	2.800 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	73,2 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	92 V
Tensão (Nom.)	92 V
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Refletora

MASTERColour CDM-R111

Formato da lâmpada	R111 [R 111 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,3 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	80 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Código do produto completo	871150021395210
Código de encomenda	21395210
N.º material (12NC)	928098105330
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500213952
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8711500213969

Desenho dimensional




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

