



MASTERColour CDM-R111

MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Лампы MASTERColour CDM-R111 сочетают стильный внешний вид галогенных ламп, оснащенных алюминиевым отражателем диаметром 111 мм, с длительным сроком службы, высокой светоотдачей и искрящимся белым светом, характерным для ламп серии MASTERColour CDM

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обладать пожизненной защитой (IEC61167, IEC 62035)
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт/830 можно использовать с ЭМПРА.

Данные о продукции

Общая информация		Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	
Цоколь	GX8.5 [GX8.5]	Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	2 800 лм
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цикл переключения	1 000	Энергопотребление	73,2 В
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	11 000 часов	Время прогрева до 60 % света	120 с
Технические характеристики освещения		Напряжение (ном.)	92 Вт
Код цвета	942 [CCT of 4200K]	Напряжение (ном.)	92 Вт
Угол пучка света (ном.)	40 °	Системы управления и регулировка яркости света	
Сила света (ном.)	6 700 cd	Возможность диммирования	Нет
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Механические компоненты и корпус	
Координата цветности X (ном.)	0,381	Финишная обработка колбы	Отрагатель
Координата цветности Y (ном.)	0,370	Форма колбы	R111 [R 111 мм]
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 К		
Коэффициент цветопередачи (CRI)	96		

MASTERC colour CDM-R111

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,3 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Полное название продукта	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6


Полный код продукта	871150021395210
Код заказа	928098105330
Материал № (12NC)	928098105330
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500213952
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8711500213969

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

