



# Espectáculo MSD

## MSD 250 1CT/4

Estas lámparas compactas de una sola terminación permite una colección óptima de la luz y un control de haz preciso, y al mismo tiempo proporcionan unas temperaturas de color natural verdaderas, para crear una gran luminosidad en el escenario y unos espectáculos vívidos. Y como además ofrecen una larga vida útil ayudan a reducir al mínimo el coste de propiedad al tener que cambiar menos lámparas y reducir los costes de mano de obra por mantenimiento.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GY9.5 [GY9.5]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	3.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo lumínico (mín.)	15.000 lm
Flujo luminoso	18.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	312
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	311
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	75
Longitud de arco O (nom.)	5,0 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	250 W
Corriente de lámpara (nom.)	3 A

Controles y regulación	
Regulable	No


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MSD 250 1CT/4
Nombre completo del producto	MSD 250 1CT/4
Full EOC	871869641588700
Código de pedido	41588700
Código 12NC	928098705115
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696415887
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4

# Espectáculo MSD

Embalaje con código EAN/UPC


8718696415894

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250 1CT/4

