



MSD

MSD 250 1CT/4

Dessa kompakta ljuskällor med enkel fattning möjliggör optimal belysning och exakt strålstyrning, samtidigt som de ger dagsljusliknande färgtemperaturer – allt för att skapa ett fantastiskt ljus på scenen. Tack vare den långa livslängden minimeras ägandekostnaderna eftersom färre byten av ljuskällor och mindre underhåll krävs.

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GY9.5 [GY9.5]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	3 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde (min)	15 000 lm
Ljusflöde	18 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	312
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	311
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	72 lm/W
Färgåtergivningsindex	75
Båglängd O (Nom)	5,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	250 W


Lampström (nom)	3 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSD 250 1CT/4
Fullständigt produktnamn	MSD 250 1CT/4
Full EOC	871869641588700
Beställningsnummer	41588700
Materialnummer (12NC)	928098705115
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696415887
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718696415894

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250	23 mm	5,0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250 1CT/4

