



Broadway Arkitektonisk MSD

MSD 575 1CT/16

Det höga ljusutbytet och den optimala fyllningen för de enkelsidiga arkitektoniska MSD-lamporna ger en stråle med hög intensitet och utmärkt färgåtergivning. Ljuskällans kompakta båg ger effektiv styrning av strålen och hög intensitet. Perfekt för belysning av alla typer av arkitektur kvällstid.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information	
Socket	GX9.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	3 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde	43 000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	323
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	317
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	68 lm/W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex	72
Båglängd O (Nom)	8,0 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	575 W
Lampström (nom)	7,6 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSD 575 1CT/16
Fullständigt produktnamn	MSD 575 1CT/16
Full EOC	872790091755000
Beställningsnummer	91755000
Materialnummer (12NC)	928098805114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900917550
Räknare – antal förpackningar per kartong	16

Broadway Arkitektonisk MSD


EAN/UPC - Hölje	8727900917567
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

