



Arquitetura MSD

MSD 575 HR 1CT/8

A elevada eficiência luminosa e o enchimento otimizado das lâmpadas Arquitetural MSD com extremidade única criam uma intensidade de feixe elevada e uma excelente composição de cores. While the compact arc of the lamp allows efficient beam control and high intensity. Ideal to illuminate architecture of all types at night.

Avisos e Segurança


- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G22 [G22]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	2.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	- [Not Specified]
Fluxo Luminoso	47.000 lm
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	328
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	331
Temperatura de cor correlacionada	6000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	81 lm/W
Color rendering index (CRI)	75
Comprimento de oscilação O (Nom.)	8,0 mm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	575 W


Corrente de lâmpada (Nom.)	6,95 A
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MSD 575 HR 1CT/8
Nome do produto completo	MSD 575 HR 1CT/8
Código do produto completo	872790091648500
Código de encomenda	91648500
N.º material (12NC)	928098905114
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900916485
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8727900916492

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/8		mm			mm			mm	

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MSD 575 HR 1CT/8

