



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

Estas lámparas compactas con terminal simple permiten una recolección de luz óptima y un control del haz preciso, al tiempo que proporcionan temperaturas de color de luz de día verdadero; todo esto para crear un gran brillo en el escenario y un entretenimiento vibrante. Y como ofrecen una vida útil prolongada, ayudan a minimizar el costo de propiedad mediante un menor reemplazo de lámparas y costos de mano de obra de mantenimiento más bajos.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GY9.5
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	3,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	850 [CCT of 5000K]
Flujo luminoso (mín.)	16,000 lm
Flujo luminoso	18,000 lm
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	289
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	305
Temperatura de color correlacionada	8100 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	72 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	70
Longitud de arco O (nominal)	5.0 mm

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	250 W
Corriente de la lámpara (nominal)	3 A


Controles y atenuación	
Regulable	No

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MSD 250/2 30H 1CT/4
Nombre del producto completo	MSD 250/2 30H 1CT/4
Full EOC	871829122806600
Código del pedido	928099005115
N.º de material (12NC)	928099005115
Código local	287037
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291228066

MSD


Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	8718291228073

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 250/2	23 mm	5.0	54 mm	56 mm	55	108 mm	29 mm	28	27 mm
30H 1CT/4		mm			mm			mm	

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSD 250/2 30H 1CT/4

