



Eco passport

MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1



Energia

- Power (Rated) (Nom) : 1800.0 W
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) : 86 lm/W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) : A+
- Regulável : Não



Isento

- Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) : 92 mg



Duração

- Vida útil até 10% de falhas (Nom.) : 2300 h
- Vida útil até 20% de falhas (Nom.) : 3000 h
- Vida útil até 5% de falhas (Nom.) : 1800 h
- Vida útil até 50% de falhas (Nom.) : 5000 h

Visão geral das especificações de nossos produtos ecologicamente corretos

Na Philips, nos esforçamos para tornar o mundo mais saudável e sustentável através da inovação. Nossas iniciativas de sustentabilidade são reconhecidas e refletidas mundialmente por ocuparmos o primeiro lugar em rankings globais, como o Dow Jones Sustainability Index e o Carbon Disclosure Project. Em nosso processo de design ecologicamente correto, mantemos o foco em energia, peso, reciclagem, substâncias e confiabilidade para ver e continuar aprimorando o desempenho ecologicamente correto de nossos produtos.

PHILIPS

2018, Dezembro 18

Dados sujeitos a alteração

Código de encomenda : 928099205130