



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	X830R
Käyttöasento	P15 [Rinnakkainen +/-15D tai horisontaalinen (HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	5 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT of 5600K]
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	330
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	339
Vastaava värilämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	86 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	86
Kaaren pituus O (nim.)	25 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	1 800,0 W
Jännite (nim.)	120 V


Jännite (nim.)	120 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	TD40
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	87 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	1980 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
Koko tuotenimi	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1
Full EOC	871150020106500

MASTER MHN-SA

Paikallisen koodin kuvaus	4824772
Tilaukoodi	928099205130
Tuotekoodi (12NC)	928099205130
Paikallinen koodi	4824772
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1


EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291548294
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711500201065

Mittapiirros




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

