



# Broadway Architectural MSA

## MSA 2500 DE UNP/1

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение двухцокольных ламп Architectural MSA создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	(P)SFC [(P)SFC]
Рабочее положение	P15 [Параллельное +/- 15° или горизонтальное (HOR)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 500 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	856
Светоотдача	250 000 лм
Координата цветности X (ном.)	330
Координата цветности Y (ном.)	360
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5600 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	100 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	88

Длина дуги, Ø (ном.)	25 мм
----------------------	-------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 500 В
Ток лампы (ном.)	22,5 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSA 2500 DE UNP/1
Полное название продукта	MSA 2500 DE UNP/1
Полный код продукта	871150020208600
Код заказа	928099405103

# Broadway Architectural MSA

Материал № (12NC)	928099405103
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291548300
Нумератор — упаковок на внешний короб	1


EAN/UPC — короб	8711500202086
-----------------	---------------

## Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41 мм	25 мм	364 мм

## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSA 2500 DE UNP/1

