



# Espectáculo msr

## MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

Para optimizar la vida útil total de las lámparas de doble terminación MSR Gold™ SA Double Ended, las tapas están revestidas en oro. Esto proporciona una protección térmica superior y con ello reduce al mínimo cualquier fallo prematuro de la lámpara y del portalámparas, además de garantizar un rendimiento prolongado y uniforme. Además, la tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil y la uniformidad de una potencia luminica de alta calidad.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	SFC10-4	Longitud de arco O (nom.)	7,0 mm
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Consumo de energía	1.200 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	13,6 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	- [Not Specified]	Regulable	No
Flujo luminoso	103.000 lm	Datos de producto	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	326	Nombre de producto del pedido	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	332	Nombre completo del producto	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6000 K	Full EOC	871829122121000
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	77 lm/W	Código de pedido	22121000
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	86 lm/W	Código 12NC	928099605115
Índice de reproducción cromática (IRC)	83		

## Espectáculo msr

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221210
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4


Embalaje con código EAN/UPC	8718291221227
-----------------------------	---------------

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4

