



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

Per ottimizzare la durata totale delle lampade a terminazione doppia MSR Gold™ SA Double Ended, gli attacchi sono stati rivestiti in oro. Questo offre una protezione termica superiore, riducendo al minimo i guasti precoci della lampada e del portalampada e garantendo performance costanti estese. Inoltre, la tecnologia P3 altamente innovativa, sviluppata da Philips, consente di utilizzare la lampada a temperature superiori, estendendo ulteriormente la durata di servizio e l'uniformità dell'emissione luminosa di alta qualità.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	SFC10-4 [SFC10-4]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	750 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	- [Not Specified]
Flusso luminoso	103.000 lm
Coordinata Y cromaticità (Nom)	326
Coordinata cromatica Y (Nom)	332
Temperatura del colore correlata	6000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Min)	77 lm/W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86 lm/W


Indice di resa cromatica (CRI)	83
Lunghezza arco O (Nom)	7,0 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	1.200 W
Corrente lampada (Nom)	13,6 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4
Nome completo prodotto	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

MSR Gold™ SA Double Ended

Full EOC	871829122121000
Descrizione codice locale	DEMSR1200SANEW
Codice d'ordine	22121000
Codice materiale (12NC)	928099605115
Codice locale	DEMSR1200SANEW
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291221210
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718291221227

Disegno tecnico



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4

