



MSR Gold™ SA с двумя цоколями

MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4

Для увеличения общего срока службы ламп MSR Gold™ SA с двумя цоколями на токопроводящие контакты наносится золотое покрытие. Это обеспечивает эффективную защиту от нагрева и сводит к минимуму количество преждевременных отказов лампы и патрона, а также гарантирует точную цветопередачу в сочетании с длительным сроком службы. В дополнение к этому, инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампу при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светотдачи.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если лампа разбилась, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите осколки в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	SFC10-4 [SFC10-4]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светотдача	103 000 лм
Координата цветности X (ном.)	326
Координата цветности Y (ном.)	332
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 К


Эффективность освещения (ном.) (мин.)	77 лм/В
Эффективность (номинальная) (ном.)	86 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	83
Длина дуги, О (ном.)	7,0 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 200 В
Ток лампы (ном.)	13,6 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

MSR Gold™ SA с двумя цоколями

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4
Полное название продукта	MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4
Полный код продукта	871829122121000
Код заказа	928099605115
Материал № (12NC)	928099605115


Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291221210
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291221227

Чертеж размеров



Product	D (max)	Ø	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 1200 SA/DE 1CT/4

