



Espectáculo msr

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR GoldTM 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PGJX50
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	54.000 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	327
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	336
Temperatura de color correlacionada (Nom)	6000 K

Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	79
Longitud de arco O (nom.)	3,8 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	700 W
Corriente de lámpara (nom.)	10,2 A

Espectáculo msr

Controles y regulación


Regulable	Si
-----------	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MSR Gold 700 FastFit 1CT/4
Nombre completo del producto	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
Full EOC	871829122119700
Código de pedido	22119700


Código 12NC	928106005115
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291221197
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Embalaje con código EAN/UPC	8718291221203

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 700 FastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	64 mm	66 mm	65 mm	112 mm	50 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700 FastFit 1CT/4

