



MSR GOLD

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Toutes les lampes finissent par griller un jour, mais si c'est une MSR Gold™ FastFit à culot simple, il suffit de quelques secondes pour la remplacer, grâce à la conception spéciale de son culot et de son support de lampe. Cette lampe offre un faisceau de haute intensité, une lumière blanche d'une grande pureté et un éclairage vraiment performant. Ses broches plaquées or assurent une meilleure protection contre la chaleur et évitent que la lampe grille de façon prématurée. La technologie P3 permet d'utiliser la lampe dans n'importe quelle position et à températures plus élevées. Elle garantit ainsi une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité. De plus, le concept FastFit s'appliquant également aux lampes halogènes Philips, vous pouvez passer d'une technologie de lampe à l'autre rapidement et facilement. Les lampes Philips MSR Gold™ 1200 FastFit peuvent être utilisées dans une plage de puissance comprise entre 800 W et 1400 W.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	PGJX50 [PGJX50]		80
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Caractéristiques électriques	
Application principale	Loisirs	Puissance (valeur nominale)	700 W
Durée de vie moyenne (nom.)	750 h	Courant lampe (nom.)	10,2 A
Description du système	FastFit	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Photométries et Colorimétries		Gestion et gradation	
Flux lumineux (min.)	45500 lm	Intensité réglable	Oui
Flux lumineux (nom.)	50000 lm	Matériaux et finitions	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	327	Informations sur le culot	PGJX50
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	336	Conditions techniques lumineuses	
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K	Température de l'ampoule (max.)	950 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	71 lm/W		


MSR GOLD

Température de pincement (max.)	500 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829122119700
Désignation Produit	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
Code barre produit (EAN)	8718291221197
Code de commande	22119700

Local Code	MSR700FAFIGOLD
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	4
Code industriel (12NC)	928106005115
Poids net (pièce)	0,100 kg

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel





MSR GOLD 700 FastFit

Product

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Données photométriques



XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

